



**viessmann**

Mögliche Einsatzlängen von Universal-  
fahrdrähten

Länge (mm)	Artikel	Verpackungs- einheit (Stück)
140-160	<b>4150</b>	5
160-190	<b>4151</b>	5
190-210	<b>4152</b>	5
210-240	<b>4153</b>	3
240-270	<b>4154</b>	3
270-300	<b>4155</b>	3
300-330	<b>4156</b>	3
330-360	<b>4157</b>	3
360-400	<b>4158</b>	3



**viessmann**  
Modellsportwaren GmbH  
Am Bahnhof 1  
D - 35116 Hatzfeld  
[www.viessmann-modell.de](http://www.viessmann-modell.de)

Stand 01  
Sachnummer: 98820

Alle Bestandteile des **viessmann**-Oberleitungssystems zeichnen sich durch ihre sehr einfache Handhabung sowie durch ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis aus. Alle Teile sind ohne Löten montierbar.

### Einfaches Biegen der Ösen:

Das Biegen der Fahrdrähte ist mit Hilfe der Ösen-Biegezange 4198 sehr leicht.



Der Fahrdraht wird zunächst auf die gewünschte Länge gekürzt und dann in die davor vorgesehene Nut der Zange eingelegt.



Nachdem die Zange geschlossen wurde, kann die Öse ohne großen Kraftaufwand gebogen werden.



Näheres dazu entnehmen Sie bitte der der Ösen-Biegezange beigelegten Anleitung.